



شرکت مهندسی صنعت سرام

مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

همزن الکتریکی پایه دار دوغاب مدل MIX30



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تک فاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه بایستی روی سطح زمین قرار داده شود.

آدرس دفتر مرکزی: تهران- خیابان فرجام- بین حیدرآباد و ولیعصر- پلاک ۶۲۰- واحد ۱۱

تلفن: ۷۷۲۲۳۵۸۹، ۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email:headoffice@sanateram.com