

Qeshm Voltage

ربات سه درجه آزادی آموزشی

پژوهشی دلتا

QV-DR-01

مجموعه آموزشی پژوهشی ربات دلتا سه درجه آزادی



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی رباتیک فوق به شرح ذیل میباشد:

محل استقرار

دستگاه فوق الذکر قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۳۰ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابل‌های فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد.

رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۶۰ درصد می باشد.