

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه
گلاوباکس مدل HSM – vBOX 3



- ✓ فضای آزمایشگاهی با ابعاد حداقل 70×130 سانتی متر و ارتفاع 200 سانتی متر
- ✓ یک پریز برق برای دستگاه
- ✓ فضای 40×40 سانتی متر برای قرار گرفتن پمپ خلاء در کنار دستگاه و در فاصله حد اکثر 1 متر از دستگاه
- ✓ فضای 40×40 سانتی متر برای قرار گرفتن کپسول گاز مورد استفاده در گلاوباکس و در فاصله حداکثر 1 متر از دستگاه